


O5S500



Egyutas érzékelő adó

O5S-00KG/US100



- 1 M5-ös rögzítőcsavarok használata esetén, indítási forgatónyomaték max. 2 Nm
2 fénykilépés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	20
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	624

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 25
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	625



Egyutas érzékelő adó

O5S-00KG/US100

Fényfolt méretek a következő
távolságra vonatkoznak

a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...60

Védettség

IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC

EN 60947-5-2

MTTF

[év]

617

Mechanikai adatok

Súly

[g]

65,5

Ház

téglatest kialakítású

Méretek

[mm]

56 x 18,2 x 46,8

Anyagok

ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPU

Optika anyaga

PMMA

Optika elhelyezkedése

oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Megjegyzések

üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás





Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

