




T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5102
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	0,2



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M/AS-510-TPS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Aktív felület		elől
Hengertípus		T-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Anyagok		PA 12-GF30
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		



Csatlakozás

