


T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	3
Elhaladási sebesség [m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	1,5
Reprodukálhatóság [mm]	0,2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...75
Védettség	IP 67



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mechanikai adatok

Aktív felület	elől	
Hengertípus	T-nútos munkahengerek	
Méreték	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Anyagok	PA 12-GF30	

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

