




T-nútos munkahenger érzékelő

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5186
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	30

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	< 1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,021
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Szerelés módja		rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral, 1,5-ös keresztmetszettel
Hengertípus		T-nútos munkahengerek
Méreték	[mm]	25 x 5 x 6,5
Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőgumi: 1
		kábelrögzítő: 1
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: hatszögletű anya, forgatható, rozsdamentes acél		
		

T-nútos munkahenger érzékelő

MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/US

Csatlakozás

