


O6S300



Egyutas érzékelő adó

O6S-OOKG




Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	11; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10
Max. fényfolt átmérő	[mm]	300
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	2600
UL minősítés	UL tanusítvány száma	E004



Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	76,4
Ház		téglatest kialakítású
Anyagok		ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: EPDM
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1; (rögzítőcsavarok)
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm ²		
Csatlakozás		




BN = Érszínek :
BU = barna
 kék



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörös erősítési tényező