




Egyutas érzékelő adó

O6S-OOKG/AS/3P



1: fénykilépés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	11; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10
Max. fényfolt átmérő	[mm]	300
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	2600
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	E002

Mechanikai adatok

Súly	[g]	33,7
------	-----	------



Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG/AS/3P

Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	34,8 x 13 x 21
Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: EPDM
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Meghúzási nyomaték [Nm]	1; (rögzítőcsavarok)

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések


Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörös erősítési tényező