




Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0203 20-30VDC,OK 200Hz

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: N0532A
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület	
Alkalmazás	Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség toleranciája [%]	-15...20
Üzemi feszültség [V]	20...30 DC
Csatornák száma	2
Kimenetek	
Elektromos kivitel	Optocsatoló
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	200
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...60
Védettség	IP 30
Sorkapocs védettsége	IP 20
Tesztek / engedélyek	
Engedély	PTB Ex-95.C.2143X
Biztonsági besorolás	
Leírás	gyújtószikramentes védettség nélkül



Kapcsolóerősítő Namur érzékelőkhöz

NV0203 20-30VDC,OK 200Hz

Feszültség	[V]	< 11
Áram	[mA]	< 26
Teljesítmény	[mW]	< 72
[Ex ia] IIC jelölés		[EEx ia] IIC
[Ex ia] IIB jelölés		[EEx ia] IIB
[Ex ib] IIC jelölés		[EEx ib] IIC
[Ex ib] IIB jelölés		[EEx ib] IIB
[Ex ia] IIC induktivitás		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ia] IIB induktivitás		1mH / 2mH / 5mH
[Ex ib] IIC induktivitás		46mH
[Ex ib] IIB induktivitás		170mH
[Ex ia] IIC kapacitás		567nF / 581nF / 483nF
[Ex ia] IIB kapacitás		2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
[Ex ib] IIC kapacitás		2,5µF
[Ex ib] IIB kapacitás		15µF

Mechanikai adatok

Ház		ház DIN sines szereléshez
Méret	[mm]	102 x 22 x 107

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	LED, zöld
	működés	2 x LED, piros


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: 15 x ...2,5 mm²

Csatlakozás



- 1: érzékelő 1
2: érzékelő 2
3: Kimenet 1
4: Kimenet 2
Áthidaló 4-5 / 1-2 = vezetékszakadás felügyelet nélkül