




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O8H-FPKG/IO-Link/2,0M



vevő a felső optikában
adó az alsó optikában



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Háttérelnyomás
Működési elv		Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett

Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	1...30; (fehér papír 200 x 200 mm)
Tartomány fehér tárgy esetén (90 % remisszió)	[mm]	1...30
Tartomány szürke tárgy esetén (18 % remisszió)	[mm]	5...30
Tartomány fekete tárgy esetén (6 % remisszió)	[mm]	5...29
Beállítási tartomány	[mm]	10...80
Beállítható tartomány		igen
Max. fényfolt átmérő	[mm]	4
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Háttérelnyomás elérhető		igen

Interfész		
Kommunikációs interfész		IO-Link
Átvitel típusa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió		1.1
SDCI-szabvány		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-mód		igen
Szükséges master port típus		A
Min. folyamat ciklusidő	[ms]	3
IO-Link folyamatadat (ciklikus)	működés	bithosszúság
	folyamatérték	8
	készülék állapota	4
	bináris kapcsolás információ	1
IO-Link funkciók (aciklikus)		alkalmazás-specifikus címke; üzemóra-számláló; kapcsolás ciklus-számláló
Támogatott DeviceID-k	üzemmód	DeviceID
	default	535


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[év]	757
UL minősítés	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanúsítvány száma	E016
	UL fájl száma	E174191



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással


O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	38
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Anyagok		ház: ABS; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm ²		
Csatlakozás		
		
BN	Érszínek :	
BK	barna	
BU	fekete	
	kék	

Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással


O8H-FPKG/IO-Link/2,0M

Diagrammok és grafikonok



- a: érzékelő
 b: tárgy
 c: háttér
 x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
 y: min. tárgytávolság/háttér [mm]

pontossági görbe



- x: távolságérzékelő/tárgy [mm]
 y: min. tárgytávolság/háttér [mm]
 1 = tárgy fekete (6 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
 2 = tárgy szürke (18 % remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)
 3 = tárgy fehér (90% remisszió) , fehér háttér (90 % remisszió)