


NAMUR induktív érzékelő

IEA2001-N/6m PPU

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: NE5012

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	1
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektromos adatok

Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tápfeszültség DC [V]	5...25
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)

Kimenetek

Kimeneti funkció	nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	2000

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	1
--------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------	--------------------------------

Biztonsági besorolás

Maximális belső kapacitás [nF]	80
Maximális belső induktivitás [μH]	110

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M8 x 1 / L = 30
Menet megjelölés	M8 x 1

NE5007



NAMUR induktív érzékelő

IEA2001-N/6m PPU

Anyagok	sárgaréz nikkelezett; PBT
---------	---------------------------

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

Csatlakozás



BN =
BU =

Érszínek :
barna
kék