




NAMUR induktív érzékelő

IEA2001-N/Sonderkonfektion

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: NE5001
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Termékjellemzők	
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	1
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M8 x 1
Elektromos adatok	
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tápfeszültség DC [V]	5...25
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)
Kimenetek	
Kimeneti funkció	nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	2000
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	1
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67



NAMUR inductív érzékelő

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Tesztek / engedélyek	
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Biztonsági besorolás	
Maximális belső kapacitás [nF]	80
Maximális belső induktivitás [μH]	110
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M8 x 1
Menet megjelölés	M8 x 1
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; PBT
Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Csatlakozás	



BN = Érszínek :
barna
BU = kék

Csatlakozó: 1 x M25