




NAMUR inductív érzékelő

IFA2004-N/Sonderkabel

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: NF5008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M12 x 1 / L = 30

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	NV0100, NV0200 kapcsolóerősítőkhöz vagy más engedélyezett erősítőkhöz történő csatlakozás maximális értékei U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tápfeszültség DC [V]	5...25
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)

Kimenetek

Kimeneti funkció	nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	400

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4
--------------------------	---

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------	--------------------------------

Biztonsági besorolás

Maximális belső kapacitás [nF]	230
Maximális belső induktivitás [μH]	120

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------



NAMUR inductív érzékelő

IFA2004-N/Sonderkabel

Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	M12 x 1 / L = 30
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; PBT

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínek :
BU = barna
 kék