




Egyutas érzékelő adó

OAS-000A



1 burkolat egy-egy adó dióda az alsó és felső optikában



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	3,5
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 50
Beállítható tartomány		nem



Egyutas érzékelő adó

OAS-000A

Max. fényfolt átmérő	[mm]	1500
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	393
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	278
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	90 x 30 x 70
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítési szög: 1, E20514 csavarhúzó
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
sorkapocs: ...1,5 mm ² ; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5		
Csatlakozás		

