




Prizmás fénySOROMPÓ

OAR-FKOA



1 választókapcsoló és potenciométer burkolat alatt
vevő a felső optikában
adó az alsó optikában



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		téglatest kialakítású
Felhasználási terület		
Működési elv		Prizmás fénySOROMPÓ
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC/DC
Max. teljesítményfelvétel	[VA]	2
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Elektromos kivitel		relé
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)
Kontakt terhelhetősége		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	10
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10



Prizmás fényesorompó

OAR-FKOA

Rövidzárlat-biztos	nem
Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m]	0,25...10; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány	igen
Max. fényfolt átmérő [mm]	350
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 65
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
MTTF [év]	B osztályú 288
Mechanikai adatok	
Súly [g]	299,5
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	90 x 30 x 70
Anyagok	PPO módosított
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot üzem / működés működés
	1 x LED, sárga 1 x LED, zöld 1 x LED, piros
Elektromos csatlakozás	
Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 5 A; gyors működésű
Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítési szög: 1, E20514 csavarhúzó
Megjegyzések	
Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db


Prizmás fénySOROMPÓ

OAR-FKOA

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4,5...10 mm; Tömszelence: M16 X 1,5

Csatlakozás



Megjegyzés : miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 5 A gyors működésű

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

