


Prizmás fénysorompó

OAP-FKOA/LS500L



1 választókapcsoló és potencométer burkolat alatt

Termékjellemzők

Ház téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok polarizációs szűrő

Működési elv Prizmás fénysorompó

Elektromos adatok

Frekvencia AC [Hz] 47...63

Üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC

Max. teljesítményfelvétel [VA] 3,5

Védelmi osztály II

Kimenetek

Elektromos kivitel relé

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (programozható)

Kontakt terhelhetősége 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 10

Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 10

Rövidzárlat-védelem nem

Túlterhelés-védelem nem

Érzékelési tartomány

Prizmára vonatkoztatott hatótávolság [m] 8; (Prizma Ø 80 E20005)



Prizmás fénysorompó

OAP-FKOA/LS500L

Beállítható tartomány	igen
Polarizációs szűrő	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 65

Mechanikai adatok

Súly [g]	362,874
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	90 x 30 x 70
Anyagok	PBT
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok


Szállított tételek	rögzítési szög
	csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A



Csatlakozás

