


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 választókapcsoló és potencométer burkolat alatt vevő a felső optikában

Termékjellemzők

Ház téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok Működésellenőrző kimenet

Működési elv adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...36 DC

Áramfelvétel [mA] < 50

Védelmi osztály II

Polaritáscsere védelem igen

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Kimeneti funkció világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Működésellenőrző kimenet igen

Működés ellenőrző kimenet maximális áramerhelhetősége [mA] 10

Kapcsoló kimenet állandó áramerhelhetősége DC [mA] 250



Egyutas érzékelő vevő

OAE-FPKG/T/US

Max. áramterhelhetőség kettős kimeneti módban	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	300
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Időfunkció	[s]	0,5...10

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 50
Beállítható tartomány		igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	90 x 30 x 70
Anyagok		PPO módosított
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros
Kezelőszervek		be- vagy kikapcsolási késleltetés tolókapcsolóval választható

Tartozékok

Szállított tételek		rögzítési szög
		csavarhúzó

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Egyutas érzékelő vevő

OAE-FPKG/T/US

Csatlakozás



2

Működésellenőrző kimenet