




Induktív érzékelő

II-2015-N/15m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	15
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 41

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	NV0100, NV0200 kapcsolóerősítőkhöz vagy más engedélyezett erősítőkhöz történő csatlakozás maximális értékei U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Névleges feszültség DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tápfeszültség DC [V]	5...25
Áramfelvétel [mA]	< 1; (nem elérhető; vezetőképesség: > 2,1)

Kimenetek

Elektromos kivitel	NAMUR
Kimeneti funkció	nyitó
Max. kábel ellenállás [Ω]	50
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	200

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	15
--------------------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Engedély	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekenzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [év]	4697

Biztonsági besorolás

Maximális belső kapacitás [nF]	240
--------------------------------	-----

NI5013



Induktív érzékelő

II-2015-N/15m

Maximális belső induktivitás	[μH]	140
------------------------------	------	-----

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm] M30 x 1,5 / L = 41
Menet megjelölés	M30 x 1,5
Anyagok	PBT

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínek :
BU = barna
kék