



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O5G500

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Prizmás fénySOROMPÓ
--------------	---------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 80
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	2
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	100
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen




Prizmás fénysorompó

OCPGHPKG/US-100

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett	
Túlterhelés-védelem	igen	
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság [m]	< 1,5; (Prizma Ø 80 E20005)	
Beállítható tartomány	igen	
Max. fényfolt magasság [mm]	13	
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	Hatótávolság	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	0,5	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...55	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	téglatest kialakítású	
Méretek [mm]	49 x 15 x 42	
Anyagok	horganyöntvény	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	csavarhúzó	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Prizmás fénysorompó

OCPGHPKG/US-100

Csatlakozás



2	Működésellenőrző kimenet
5	Eingang "External Teach"

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

