


Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/170/M


Termékjellemzők

Képfelbontás	[px]	640 x 480
Nyílásszög	[°]	170 x 117

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Árnyékolt vezeték
Alkalmazás	beépített tükrözési funkcióval

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...32 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 280; (lencsefűtéssel)
Túlfeszültség-védelem		igen
Képzékelő		1/4" 4:3 VGA CMOS színes képzékelő szenzor
Bekapcsolási áramcsúcs	[mA]	1000



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Csúcsáram bekapcsolási időtartama	[ms]	2
-----------------------------------	------	---

Kimenetek

Videó kimenet	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
---------------	--

Érzékelési tartomány

Látómező méret	[mm]	Működési távolság [m]	képtartomány [m]		
		1	22,86 x 3,26		
		2	45,72 x 6,53		
		3	68,58 x 9,79		
		4	91,44 x 13,05		
		5	114,30 x 16,32		
Képfelbontás	[px]	640 x 480			
Nyílásszög	[°]	170 x 117			
Fényérzékenység	[LUX]	< 0,05			
Dinamikus tartomány	[dB]	> 80			

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	DIN EN 61000-6-4	ipari környezet
	DIN EN 61000-6-2	ipari környezet
	UN-ECE R10	
Ütésállóság		50 g
Rezgésállóság	Frekvenciatartomány 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms
	PSD (g ² /Hz)	0,04...0,1
Só spray teszt	IEC 60068-5-52	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	301,7
Méret	[mm]	Ø 55 / L = 52
Anyagok	ház: PC/ABS; frontlencsék: poliamid 'üvegszál-erősítésű	

Tartozékok

Szállított tételek	Szerelőkészlet: E2M210	
	csavarok: 2 x M6 x 20	
	alátét	
	Anyák: 2 x M6, önzáró	
	csúszásmentes alátét	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Analóg kamera mobil berendezésekhez

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, árnyékolt; árnyékolás csatlakoztatva

Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A; Árnyékolt csatlakozókábel: true



1	koaxkábel mag videojel
2	koaxkábel árnyékolás video GND
3	U+
4	0 V