


Egyutas érzékelő vevő

OGE-HNKG/US



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	8
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 8
Beállítható tartomány	nem

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67; (megfelelő csatlakozóval együtt)

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Egyutas érzékelő vevő

OGE-HNKG/US

MTTF	[év]	1320
------	------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	14,7
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		ház: ABS
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek		záróanyák: 2
--------------------	--	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

