


## Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

## ügyfélspecifikus



## Termékjellemzők

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Fény típusa | infravörös            |
| Ház         | téglatest kialakítású |

## Felhasználási terület

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Működési elv | adó-vevős érzékelő |
|--------------|--------------------|

## Elektromos adatok

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Üzemi feszültség       | [V]  | 10...30 DC |
| Áramfelvétel           | [mA] | 16         |
| Védelmi osztály        |      | III        |
| Polaritáscsere védelem |      | igen       |
| Fény típusa            |      | infravörös |
| Hullámhossz            | [nm] | 860        |

## Kimenetek

|                                                |      |                   |
|------------------------------------------------|------|-------------------|
| Elektromos kivitel                             |      | PNP               |
| Kimeneti funkció                               |      | sötétre kapcsolás |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]  | 2,5               |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 200               |
| Kapcsolási frekvencia DC                       | [Hz] | 1000              |
| Rövidzárlat-védelem                            |      | igen              |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa              |      | ütemezett         |
| Túlterhelés-védelem                            |      | igen              |

## Érzékelési tartomány

|              |     |      |
|--------------|-----|------|
| Adó / vevő   |     | vevő |
| Hatótávolság | [m] | < 15 |



## Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Beállítható tartomány | nem |
|-----------------------|-----|

## Környezeti körülmények

|                        |      |                             |
|------------------------|------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...80                    |
| Tárolási hőmérséklet   | [°C] | -40...80                    |
| Védettség              |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tesztek / engedélyek

|      |              |     |
|------|--------------|-----|
| EMC  | EN 60947-5-2 |     |
| MTTF | [év]         | 961 |

## Mechanikai adatok

|                       |      |                                               |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------|
| Súly                  | [g]  | 78                                            |
| Ház                   |      | téglatest kialakítású                         |
| Méret                 | [mm] | 52,9 x 20 x 34,6                              |
| Menet megjelölés      |      | M18 x 1                                       |
| Anyagok               |      | rozsdamentes acél 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI |
| Optika anyaga         |      | PEI                                           |
| Optika elhelyezkedése |      | oldalsó optika                                |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Tartozékok

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Szállított tételek | önzáró anya: 1, rozsdamentes acél |
|--------------------|-----------------------------------|

## Megjegyzések

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Megjegyzések       |                  |
| Megjegyzés         | ügyfélspecifikus |
| Csomagolási egység | 1 db             |

## Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





## Egyutas érzékelő vevő

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

### Csatlakozás

