


Külső megvilágítás

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
-------------	------------

Felhasználási terület

Megvilágított mező	[mm]	10 x 150
Kivitel		oszlopok
Üzem mód		nagy fényintenzitás (impulzus, folyamatos működés csak hűtéssel); normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges)

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	24 DC
Áramfelvétel	[mA]	"folyamatos működés" üzemmód: 415; működési mód "magas fényintenzitás": 640
Fény típusa		infravörös



Külső megvilágítás

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Hullámhossz	[nm]	875
-------------	------	-----

Bemenetek

Trigger (indítójel)	24 V PNP
---------------------	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...55
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 65
Túlmelegedés elleni védelem		igen; (kikapcsolás 65...75 °C)

Tesztek / engedélyek

Fotóbiológiai biztonság	1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	---

Mechanikai adatok

Súly	[g]	218,5
Méret	[mm]	200 x 13 x 18
Anyagok		alumínium fekete eloxált
Optika anyaga		üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	megvilágítási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	túlmelegedés	1 x LED, piros

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, fekete; 4 x 0,34 mm²


Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Külső megvilágítás

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Csatlakozás



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 4 | trigger (indítójel) |
| 2 | működési mód "magas fényintenzitás" |