


Külső megvilágítás

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 LED szegmens
2 billentyű Segment
3 billentyű Colour
4 LED működési állapot



Termékjellemzők

Fény típusa fehér fény; infravörös

Felhasználási terület

Megvilágított mező [mm] 80 x 80
Kivitel Dóm
Üzem mód normál fényintenzitás (folyamatos működés lehetséges); nagy fényintenzitás (impulzus)

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 24 DC
Áramfelvétel [mA] "folyamatos működés" üzemmód: 420; működési mód "magas fényintenzitás": 1750
Védelmi osztály III; (PELV)
Fény típusa fehér fény; infravörös

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 2; Analóg bemenetek száma: 1


Bemenetek

Trigger (indítójel) 24 V PNP/NPN; külső
Digitális bemenetek száma 2
Analóg bemenetek száma 1



Külső megvilágítás

Dome Light 80 WH IR/ US

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...40
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...60
Védettség		IP 65
Tesztek / engedélyek		
Fotóbiológiai biztonság		1-es kockázati csoport; (DIN EN 62471)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	547,25
Méret	[mm]	193 x 136 x 75
Anyagok		ház: alumínium fekete eloxált; burkolat: ABS
Meghúzási nyomaték	[Nm]	0,5...1,5
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működési mód "magas fényintenzitás"	1 x LED, piros
	LED szegmens	1 x LED, fehér
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - paraméterezés		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
		
1:	működési mód "magas fényintenzitás"	
2:	szín 2	
3:	GND	
4:	LED szegmens 1	
5:	LED szegmens 2	
6:	LED szegmens 3	
7:	LED szegmens 4	
8:	gombok letiltása	




Külső megvilágítás

Dome Light 80 WH IR/ US

Elektromos csatlakozás - tápellátás

Csatlakozó: M12; kódolás: A



1:	U+
2:	trigger bemenet NPN
3:	GND
4:	trigger bemenet PNP
5:	fényszabályozó