




Prizmás fénySOROMPÓ

OGP-HPKG/US




Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		polarizációs szűrő
Működési elv		Prizmás fénySOROMPÓ
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	645
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	0,05...2,5; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	200
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Polarizációs szűrő		igen



Prizmás fénysorompó

OGP-HPKG/US

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67; (megfelelő csatlakozóval együtt)
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1173
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	14,6
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		ház: ABS
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
Csatlakozás		
		




Prizmás fénySOROMPÓ

OGP-HPKG/US

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörösítési tényező