


O7S200



Egyutas érzékelő adó

O7S-OOKG/0,20M/AS



adó a felső optikában



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	20; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Kimenetek

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
--------------------------	------	------

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	0...1,5
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	90
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1899



Egyutas érzékelő adó

O7S-00KG/0,20M/AS

Mechanikai adatok

Súly	[g]	14,2
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	20,3 x 15 x 9
Anyagok		PA
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség UL szerint "2-es osztályú tápegység"
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó



Csatlakozás

