




Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OGSLOOKG/US100



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Lézervédelmi osztály		1
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	13
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	655
Tip. élettartam	[h]	50000
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 2
Beállítható tartomány		nem
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője	[mm]	0,5; (2 m)
Max. fényfolt átmérő	[mm]	5
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...60
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Lézervédelmi osztály		1



Adó-vevős lézeres érzékelő, adó egység

OGSLOOKG/US100

Megjegyzés a lézervédelemhez	Figyelem:	lézertípus
	lézertípus:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		megfelel a 21 CFR 1040 részével, kivéve a 2007 júniusban kiadott 50.-ik lézer nyilatkozat eltéréseit
MTTF	[év]	1018

Mechanikai adatok

Súly	[g]	64
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Optika anyaga		PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek	zárányák: 2
--------------------	-------------

Megjegyzések

Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

