


Egyutas érzékelő adó

OGS-00KG/US



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	20
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	645

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 8
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	600
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67; (megfelelő csatlakozóval együtt)

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	1899

Mechanikai adatok

Súly [g]	14,3
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 44
Menet megjelölés	M18 x 1



Egyutas érzékelő adó

OGS-00KG/US

Anyagok	ház: ABS	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

