


Egyutas érzékelő adó

OGS-00KG/US100



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	624

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 20
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	800
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...60
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	755

Mechanikai adatok

Súly [g]	49,1
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 60
Menet megjelölés	M18 x 1



Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/US100

Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések


Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás





Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

