


Egyutas érzékelő adó

OGS-00KG/6M



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 20
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	800
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	755

Mechanikai adatok


Súly [g]	245,8
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM



Egyutas érzékelő adó

OGS-00KG/6M

Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
BU = barna
 kék



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

