


O4S501



Egyutas érzékelő adó

O4S-OOKG/2M



- 1 M5-ös rögzítőcsavarok használata esetén, indítási forgatónyomaték max. 2 Nm
2 fénykilépés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok


Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	20
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	624



Egyutas érzékelő adó

O4S-00KG/2M

Kimenetek		
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság [m]		0...80
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő [mm]		2400
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális távolságban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]		-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [év]		616
Mechanikai adatok		
Súly [g]		205
Ház		téglatest kialakítású
Méretek [mm]		74,4 x 27 x 63,8
Anyagok		ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPE
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



BN = Érszínék :
barna
BU =
kék




Egyutas érzékelő adó

O4S-OOKG/2M

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor