




Egyutas érzékelő vevő

OEE-V



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz	igen
Kapcsolóerősítő	csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz OV5012, OV0010
Védelmi osztály	III
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	950

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	49633



Egyutas érzékelő vevő

OEE-V

Mechanikai adatok	
Súly [g]	57,5
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M8 x 1
Menet megjelölés	M8 x 1
Anyagok	sárgaréz nikkelezett
Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m; 1 x 0,14 mm ²	
Csatlakozás	



WH = Érszínek :
screen = fehér
árnyékolás