




Egyutas érzékelő adó

OFS-00KG



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 4
Max. fényfolt átmérő	[mm]	700
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1597
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	72,3
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M12 x 1 / L = 60


OF5018



Egyutas érzékelő adó

OFS-00KG

Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	sárgaréz nikkelezett
Optika anyaga	PMMA
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	üzem / működés 1 x LED, zöld
Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²	
Csatlakozás	



BN = Érszínek :
BU = barna
kék