


Egyutas érzékelő vevő

OFE-FPKG/10M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OF5019

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 25
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	320
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		vevő
Hatótávolság	[m]	< 4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú



Egyutas érzékelő vevő

OFE-FPKG/10M

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	0,237
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Menet megjelölés		M12 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

