



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-DBOA/90-250V

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OG0040

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	90...250 AC/DC
Védelmi osztály		II
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	9,5
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	9,5
Minimális terhelési áram	[mA]	10
Maximális szivárgó áram	[mA]	5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-DBOA/90-250V

Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	25
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	70
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság	[mm]	< 100; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
---------------------	------	--

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M18 x 1
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Optika anyaga		üveg

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek		záróanyák: 2
--------------------	--	--------------


Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínek :
barna
BU = kék