


O5S51A



Egyutas érzékelő adó

O5S-OOKG/US100/3D



1 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: 10...36)
Áramfelvétel	[mA]	20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen



Egyutas érzékelő adó

O5S-00KG/US100/3D

Fény típusa	vörös fény
Érzékelési tartomány	
Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 25
Beállítható tartomány	nem
Max. fényfolt átmérő [mm]	625
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: -25...60 °C
Védettség	IP 65
Tesztek / engedélyek	
ATEX eszközjelölés	II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [év]	617
Mechanikai adatok	
Súly [g]	332,5
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	105 x 30 x 62
Anyagok	ház: PA; elülső keret: rozsdamentes acél; kezelőfelület: TPU; Védőkonzol: rozsdamentes acél
Optika anyaga	PMMA
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	üzem / működés 1 x LED, zöld
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A	



O5S51A



Egyutas érzékelő adó

O5S-00KG/US100/3D

Csatlakozás

