


Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-DPKG/US-100-DPO

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Áramfelvétel [mA]	10; ((24 V))
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	160
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság [mm]	< 100; (fehér papír 200 x 200 mm)
--------------------------	-----------------------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------------	----------



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-DPKG/US-100-DPO

Védettség	IP 65	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Méretek [mm]	M18 x 1	
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	sárgaréz nikkelezett	
Optika anyaga	üveg	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

