
OG5034

Száloptika-erősítő

OGF-DPKG/US-100-DPO

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: OG5019 + E10277
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Fény típusa		infravörös
Ház		menetes kialakítás
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...50 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		sötétre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	160
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Hatótávolság	[m]	< 0,08; (adó-vevős érzékelő)

OG5034

Száloptika-erősítő

OGF-DPKG/US-100-DPO

Érzékelési távolság	[mm]	< 15; (Tárgyreflexiós optikai érzékelő)	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 65	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok			
Ház		menetes kialakítás	
Méretek	[mm]	M18 x 1	
Menet megjelölés		M18 x 1	
Anyagok		sárgaréz nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 2	
		hollandi anya	
Megjegyzések			
Megjegyzések		sötétre kapcsolás záró kimeneti funkciónak felel meg egyutas száloptikák esetén	
		nyitó kimeneti funkciónak felel meg tárgyreflexiós száloptikák esetén	
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			
Csatlakozó: 1 x M12			