


Egyutas érzékelő vevő

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OGE700

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 billentyű
2 LED \$Justierhilfe

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező; Működésellenőrző kimenet
Működési elv	adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	675
Tip. élettartam	[h]	50000

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Működésellenőrző kimenet		igen
Működésellenőrző kimenet maximális feszültségesése	[V]	3,5
Működés ellenőrző kimenet maximális áramterhelhetősége	[mA]	10
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	500



Egyutas érzékelő vevő

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	vevő
Hatótávolság [m]	< 60
Beállítható tartomány	igen
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-10...50
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1 / L = 72
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott



Egyutas érzékelő vevő

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Csatlakozás



2 Működésellenőrző kimenet

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

