


Egyutas érzékelő adó

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OGS700

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 billentyű

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Lézervédelmi osztály	2
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Működési elv	adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 17
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	vörös fény
Hullámhossz [nm]	675
Tip. élettartam [h]	50000

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	< 60
Beállítható tartomány	nem
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm]	3
Max. fényfolt átmérő [mm]	150



Egyutas érzékelő adó

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Fényfolt méretek a következő
távolságra vonatkoznak

a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -10...50

Védettség IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC EN 60947-5-2

Lézervédelmi osztály 2

Megjegyzés a
lézervédelemhez

Figyelem: lézerfény

impulzusteljesítmény: <= 2,2 mW

Hullámhossz: 675 nm

Frekvencia: 2,2 kHz

impulzushossz: 24 µs

Ne nézzon közvetlenül a lézersugárba.

Kerülje a lézerfényvel való érintkezést.

lézerosztály: 2

EN 60825-1

Mechanikai adatok

Ház menetes kialakítás

Méretek [mm] M18 x 1 / L = 72

Menet megjelölés M18 x 1

Anyagok rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT

Optika anyaga PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző üzem / működés 1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek záróanyák: 2

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott





Egyutas érzékelő adó

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Csatlakozás

