


Egyutas érzékelő adó

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OGS700 + OGS701

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 billentyű

Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Lézervédelmi osztály	2
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Működési elv	adó-vevős érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 17
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	675
Tip. élettartam	[h]	50000

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő	adó
Hatótávolság [m]	2...6; (\$abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger)
Legkisebb érzékelhető tárgy átmérője [mm]	0,5
Max. fényfolt átmérő [mm]	5
Fényfolt méretek a következő távolságokra vonatkoznak	Hatótávolság



Egyutas érzékelő adó

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-10...50
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Lézervédelmi osztály		2
Megjegyzés a lézervédelemhez	Figyelem:	lézerfény
	impulzusteljesítmény:	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	Hullámhossz:	675 nm
	Frekvencia:	2,2 kHz
	impulzushossz:	24 μs
	Ne nézzon közvetlenül a lézersugárba.	
	Kerülje a lézerfényvel való érintkezést.	
	lézerosztály:	2
		EN 60825-1
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott		
		



Egyutas érzékelő adó

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Csatlakozás

