


Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OG5095

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 billentyű

Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 17
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 15
Beállítható tartomány		nem

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/US-100

Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Méreték	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	PBT	
Optika anyaga	PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

