


Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-FPKG/V4A/10M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OGT301

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 billentyű

Termékjellemzők

Ház

menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...36 DC

Áramfelvétel [mA]

< 30

Védelmi osztály

II

Polaritáscsere védelem

igen

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Kimeneti funkció

világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]

2,5

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]

200

Kapcsolási frekvencia DC [Hz]

500

Rövidzárlat-védelem

igen

Rövidzárlat elleni védelem típusa

ütemezett

Túlterhelés-védelem

igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság [mm] < 600; (fehér papír 200 x 200 mm)

Beállítható tartomány

igen

Max. fényfolt átmérő [mm]

169

Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak



a maximális tartományban



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OGT-FPKG/V4A/10M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete