



A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OGS501

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

No scale drawing available



Termékjellemzők

Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
--------------	--------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 17
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		infravörös
Hullámhossz	[nm]	880

Kimenetek

Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány


Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 15
Beállítható tartomány		nem



Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/10M

Max. fényfolt átmérő	[mm]	2000
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		PBT
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 2
Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Csatlakozás		



BN =
BU =

Érszínek :
barna
kék