




Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG/5M



1: fénykilépés



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	adó-vevős érzékelő
Alkalmazás	szerszámipari használatra alkalmas

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	11; ((24 V))
Védelmi osztály		III
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	633

Érzékelési tartomány

Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 10
Max. fényfolt átmérő	[mm]	300
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tarományban

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	2942
UL minősítés	UL tanúsítvány száma	E019



Egyutas érzékelő adó


O6S-00KG/5M

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	128,2
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	34,8 x 13 x 21
Anyagok		ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); műanyag: PPSU; Tömítés: FKM
Optika anyaga		PMMA
Optika elhelyezkedése		oldalsó optika
Meghúzási nyomaték	[Nm]	1; (rögzítőcsavarok)

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések		
Megjegyzések		üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR; 2 x 0,25 mm ²		
Csatlakozás		



BN = Érszínek :
BU = barna
kék

Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörös erősítési tényező