




Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-HPKG/US/90°/200MM



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Háttérelnyomás
Működési elv		Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	25
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	625
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékelési távolság	[mm]	< 200; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	28



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-HPKG/US/90°/200MM

Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban	
Háttérelnyomás elérhető		igen	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet		[°C]	-25...60
Védettség		IP 68	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
MTTF		[év]	541
Mechanikai adatok			
Súly		[g]	57,5
Ház		menetes kialakítás	
Méretek		[mm]	M18 x 1 / L = 65
Menet megjelölés		M18 x 1	
Anyagok		rozsdamentes acél; ABS	
Optika anyaga		PMMA	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok			
Szállított tételek		Anyák: 2	
		körmös alátét: 2	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Elektromos csatlakozás			
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A			
			



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OGH-HPKG/US/90°/200MM

Csatlakozás

