


OG5129



Egyutas érzékelő adó

OGS-OOKG/US/90°



Termékjellemzők		
Fény típusa		vörös fény
Ház		menetes kialakítás
Felhasználási terület		
Működési elv		adó-vevős érzékelő
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 19
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Hullámhossz	[nm]	660
Érzékelési tartomány		
Adó / vevő		adó
Hatótávolság	[m]	< 9
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt átmérő	[mm]	3000
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		a maximális tartományban
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 68
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	1714
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	58



Egyutas érzékelő adó

OGS-00KG/US/90°

Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	rozsdamentes acél; ABS
Optika anyaga	PMMA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
---------	----------------	---------------

Tartozékok

Szállított tételek	Anyák: 2
	körmös alátét: 2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

