




Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG/AS/4P



1: fénykilépés



| Termékjellemzők                                     |                      |                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Fény típusa                                         |                      | vörös fény              |
| Ház                                                 |                      | téglatest kialakítású   |
| Felhasználási terület                               |                      |                         |
| Működési elv                                        |                      | adó-vevős érzékelő      |
| Elektromos adatok                                   |                      |                         |
| Üzemi feszültség                                    | [V]                  | 10...30 DC              |
| Áramfelvétel                                        | [mA]                 | 11; ((24 V))            |
| Védelmi osztály                                     |                      | III                     |
| Fény típusa                                         |                      | vörös fény              |
| Hullámhossz                                         | [nm]                 | 633                     |
| Érzékelési tartomány                                |                      |                         |
| Adó / vevő                                          |                      | adó                     |
| Hatótávolság                                        | [m]                  | < 10                    |
| Max. fényfolt átmérő                                | [mm]                 | 300                     |
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak |                      | a maximális tarományban |
| Környezeti körülmények                              |                      |                         |
| Környezeti hőmérséklet                              | [°C]                 | -25...60                |
| Védettség                                           |                      | IP 65; IP 67            |
| Tesztek / engedélyek                                |                      |                         |
| EMC                                                 | EN 60947-5-2         |                         |
| MTTF                                                | [év]                 | 2600                    |
| UL minősítés                                        | UL tanúsítvány száma | E002                    |



## Egyutas érzékelő adó

O6S-00KG/AS/4P

## Mechanikai adatok

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Súly                  | [g]  | 17,6                  |
| Ház                   |      | téglatest kialakítású |
| Méreték               | [mm] | 35,4 x 13 x 21        |
| Anyagok               |      | ház: ABS; PPSU        |
| Optika anyaga         |      | PMMA                  |
| Optika elhelyezkedése |      | oldalsó optika        |
| Tömítés anyaga        |      | EPDM                  |
| Meghúzási nyomaték    | [Nm] | 0,5                   |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Kijelző | üzem / működés | 1 x LED, zöld |
|---------|----------------|---------------|

## Megjegyzések


|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Megjegyzések       | üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint |
| Csomagolási egység | 1 db                                                     |

## Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: sárgaréz, bevont; Tömítés: EPDM



## Csatlakozás



## Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Távolság [mm]

y: többszörös erősítési tényező