


Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OHN-HPKG/0,20M/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: O8H216

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Fény típusa	vörös fény
Ház	téglatest kialakítású

Felhasználási terület

Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
--------------	---------------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 20
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Fény típusa		vörös fény
Tip. élettartam	[h]	75000
Élettartam referencia hőmérséklet	[°C]	25

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		fényre kapcsolás
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	50
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	800
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság	[mm]	2...50; (fehér papír 200 x 200 mm 90 %-os remisszó)
---------------------	------	---



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OHN-HPKG/0,20M/AS

Beállítható tartomány	nem	
Max. fényfolt átmérő [mm]	3,5	
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak	a maximális tartományban	
Reakcióidők		
Válaszidő [s]	< 0,6	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...50	
Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly [g]	15	
Ház	téglatest kialakítású	
Méretek [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Anyagok	ABS	
Optika anyaga	PMMA	
Optika elhelyezkedése	oldalsó optika	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, sárga villogó
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,2 m, PVC		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		
		



Tárgyreflexiós érzékelő háttérelnyomással

OHN-HPKG/0,20M/AS

Csatlakozás

