




Egyutas érzékelő adó

O6SIOOKG/AS/4P



1: fénykilépés



| Termékjellemzők                                     |                       |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fény típusa                                         | infravörös            |                         |
| Ház                                                 | téglatest kialakítású |                         |
| Felhasználási terület                               |                       |                         |
| Működési elv                                        | adó-vevős érzékelő    |                         |
| Elektromos adatok                                   |                       |                         |
| Üzemi feszültség                                    | [V]                   | 10...30 DC              |
| Áramfelvétel                                        | [mA]                  | 11; ((24 V))            |
| Védelmi osztály                                     |                       | III                     |
| Fény típusa                                         |                       | infravörös              |
| Hullámhossz                                         | [nm]                  | 850                     |
| Érzékelési tartomány                                |                       |                         |
| Adó / vevő                                          |                       | adó                     |
| Hatótávolság                                        | [m]                   | < 15                    |
| Max. fényfolt átmérő                                | [mm]                  | 460                     |
| Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak |                       | a maximális tarományban |
| Környezeti körülmények                              |                       |                         |
| Környezeti hőmérséklet                              | [°C]                  | -25...60                |
| Védettség                                           |                       | IP 65; IP 67            |
| Tesztek / engedélyek                                |                       |                         |
| EMC                                                 | EN 60947-5-2          |                         |
| MTTF                                                | [év]                  | 2920                    |
| UL minősítés                                        | UL tanusítvány száma  | E002                    |



## Egyutas érzékelő adó

O6SIOOKG/AS/4P

## Mechanikai adatok

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| Súly                  | [g]  | 17,7                  |
| Ház                   |      | téglatest kialakítású |
| Méreték               | [mm] | 35,4 x 13 x 21        |
| Anyagok               |      | ház: ABS; PPSU        |
| Optika anyaga         |      | PMMA                  |
| Optika elhelyezkedése |      | oldalsó optika        |
| Tömítés anyaga        |      | EPDM                  |
| Meghúzási nyomaték    | [Nm] | 0,5                   |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| Kijelző | üzem / működés | 1 x LED, zöld |
|---------|----------------|---------------|

## Megjegyzések


|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Megjegyzések       | üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint |
| Csomagolási egység | 1 db                                                     |

## Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: fém, bevont; Tömítés: EPDM



## Csatlakozás





### Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe

