




Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OIT-FPKG/US-100-DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Fény típusa	infravörös
Ház	menetes kialakítás
Felhasználási terület	
Működési elv	Tárgyreflexiós optikai érzékelő
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Áramfelvétel [mA]	10; ((24 V))
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Fény típusa	infravörös
Hullámhossz [nm]	880
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	világos-/sötétre kapcsolás; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Érzékelési távolság [mm]	< 150; (fehér papír 200 x 200 mm)



Tárgyreflexiós optikai érzékelő

OIT-FPKG/US-100-DPS

Beállítható tartomány	igen
-----------------------	------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
-----	--------------------

Méret	[mm]	M30 x 1,5
-------	------	-----------

Menet megjelölés	M30 x 1,5
------------------	-----------

Anyagok	PPO módosított
---------	----------------

Optika anyaga	üveg
---------------	------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

	csavarhúzó
--	------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A

**Csatlakozás**