


Prizmás fényesorompó

OIP-HPKG/US/15M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: OM5003

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

adó az alsó optikában
vevő a felső optikában

Termékjellemzők

Fény típusa vörös fény

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok polarizációs szűrő

Működési elv Prizmás fényesorompó

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Áramfelvétel [mA] 20

Védelmi osztály III

Polaritáscsere védelem igen

Fény típusa vörös fény

Hullámhossz [nm] 624

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Kimeneti funkció fényre kapcsolás

Kapcsoló kimenet maximális
feszültségesése DC [V] 2,5Kapcsoló kimenet állandó
áramterhelhetősége DC [mA] 200

Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000

Rövidzárlat-védelem igen

Rövidzárlat elleni védelem
típusa ütemezett

Túlterhelés-védelem igen



Prizmás fénysorompó


OIP-HPKG/US/15M

Érzékelési tartomány		
Prizmára vonatkoztatott hatótávolság	[m]	0,1...15; (Prizma Ø 80 E20005)
Beállítható tartomány		nem
Max. fényfolt szélesség	[mm]	100
Max. fényfolt magasság	[mm]	130
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak		Hatótávolság
Polarizációs szűrő		igen
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...60
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	201,2
Méretek	[mm]	64 x 43 x 38
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok		horganyöntvény
Optika anyaga		PMMA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	önzáró anya: 1	
Megjegyzések		
Megjegyzések	üzemi feszültség "2-es osztályú tápegység" cULus szerint	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
2 1 3 4		

Prizmás fénySOROMPÓ


OIP-HPKG/US/15M

Csatlakozás



Diagrammok és grafikonok

üzemi tartalék görbe



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor